

**KOMET KUB® V464 borkrona, Ø DC: 130mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236660 130
GTIN	4047109090590
Artikelklass	24L

**Beskrivning****Utförande:**

Vändskärsborr (borkrona) med vändskärsinsatser och ABS® T-anslutning, högerskärande. Vändskärsinsatsen för den yttre vändskärsplattan kan ställas in + 5 mm i diameter. Används med ABS® N-fästen och ABS® T-förlängningar. Process säker upp till 6 x D.

**Processäker till 6xD.****Användningsdata:**

Med centreringsspets nr 236661–236662.

Med vändskär nr 236740–237080.

**leveransinnehåll:**

Borkrona med monteringsdetaljer.

**OBS!:**

Reservdelar på begäran.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig diameter $d_1$	127,5 mm
Skruvsats för vändskär	239655 10IP (2,8 Nm)
ABS® T Ø d	80 mm
ISO-kod vändskär	WOEX06T304

Centreringspetsens storlek	115
Antal skär Z	1
Nominell Ø D	130
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	90 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 10IP	239655 10IP
KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 115	236661 115
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 115	236662 115
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8