

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251110 25/12
GTIN	4045197656728
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Fjäderstift-sats	259047 2
Huvudängd L <sub>1</sub>	26 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Underläggsplatta	259031 20
Hävarm	259015 2
Fjäder-sats	259044 2
Passande vändskär	SN.. 1204..
Skaftmått	25 mm
ISO-kod hållare	PSKNR/L 2525M12
Vändskärsstorlek	12 mm
Hävarmsskruv	259018 2
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Underläggsplatta Typ 20	259031 20
Hävarm Typ 2	259015 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500