

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260328 10/07
GTIN	4045197652799
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 7
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	13 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	AH10K SDQCR/L07
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L_3	7 mm
Huvudängd L_1	20 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500