

 KOMET**KOMET KUB® V464 centrerspets HSS, TiN, Typ: 115****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236661 115 |
| GTIN | 4047109025929 |
| Artikelklass | 24M |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|--|
| passar för borkrona | 115 – 155 mm |
| Ø d ₂ | 20 mm |
| Sort | TiN |
| Lämplighet | Alu |
| Lämplighet | Stål |
| Produktslag | Skärinsats för centrerings- och dubbhålsborring |