

Garant**GARANT Master Eco-borrstångshållare Form E2, VDI 30, Hål d2 (H7): 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319225 8
GTIN	4067263107828
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthärdad HRC 58+/-2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Genomborrard VDI-axel.
- Med två kulsprutmunstycken.

Fördel:

- Passar även till längre svarvhållare.
- Individuell längdinställning för svarvhållare.

Användningsdata:

För invändig bearbetning med borrarstånghållare.

Teknisk beskrivning

Hål d ₂ (H7)	8 mm
Ø H ₃	19,5 mm
Ø L ₇	92,5 mm
Ø D ₈	55 mm
Ø L ₆	65 mm
Ø D ₆	68 mm
Ø L ₃ Ø L ₃	22 mm

Ø H ₁	28 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Produktslag	VDI-borrstångshållare