

**Garant****GARANT Master Eco-borrstångshållare Form E2, VDI 30, Hål d2 (H7): 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319225 16
GTIN	4067263107859
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthärdad HRC 58+/-2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Genomborrard VDI-axel.
- Med två kulsprutmunstycken.

**Fördel:**

- Passar även till längre svarvhållare.
- Individuell längdinställning för svarvhållare.

**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrarstånghållare.

**Teknisk beskrivning**

Hål d <sub>2</sub> (H7)	16 mm
Ø L <sub>7</sub>	92,5 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm
Ø H <sub>3</sub>	23,5 mm
Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Ø L <sub>3</sub> Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø D <sub>8</sub>	62 mm

Ø L <sub>6</sub>	65 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Produktslag	VDI-borrstångshållare