

**KOMET KUB® V464 centrerspets HSS, TiAlN, Typ: 115****Beställningsdata**

Ordernummer	236662 115
GTIN	4047109090163
Artikelklass	24M

Teknisk beskrivning

Ø d ₂	20 mm
passar för borrhålskrona	115 – 155 mm
Sort	TiAlN
Lämplighet	Gjutgods
Lämplighet	Inox
Produktslag	Skärinsats för centrerings- och dubbhålsborrning