

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260329 12/07
GTIN	4045197652850
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L_1	20 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	AH12M SDQCR/L07
Skrivsats för vändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L_3	8,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	16 mm
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500