

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260333 20/11
GTIN	4045197653031
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	26 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Mittförskjutning $L_3$	16 mm
ISO-kod hållare	AH20R SDUCR/L11
Utkragningslängd $L_1$	100 mm
totallängd $L$	200 mm
Spännhöjd $L_2$	18 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500