



KOMET TwinKom® Stomme till tvåskärshuvud utan axiell justering med ABS® skaft, Kort, Ø Dmin – Ø Dmax: 39-53mm



Beställningsdata

Ordernummer	236680 39-53
GTIN	4047109262027
Artikelklass	24F

Beskrivning

Utförande:

- Radiellt inställbar verktygshållare för absolut tvåskärighet möjliggör även omställning av funktionen till stegverktyg för större skärdjup.
- Kompakt verktygskonformering.
- Inställbart kulsprutmunstycke för doserad kylmedelstillförsel till skären.
- Vid djupa arborrningsoperationer fungerar spiralspären som spåntransportörer.
- Minimimängdsmörjning 1-kanalkompatibel

OBS!:

Beställ hållare och vändskärplattor separat.

Fler utföranden och dimensioner med axialjustering på förfrågan.

Ex. på best.:

1 × nr 236680 strl 24–32 – grundstomme för dubbelskärare G01.

2 × nr 236684 strl 24-32 – hållare för dubbelskärare.

10 × nr 236520 Gr. 18–010 – vändskär för universell användning (av typ BK8425).

Teknisk beskrivning

Ø-område D _{min} -D _{max}	39 - 53 mm
total längd L _{tot}	60 mm
ABS® skaftdiameter D _s	32 mm

Utförande	Kort
Skaft	ABS
Borranvändning	snedställd borstart
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Konvex
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grov- bearbetning Hållare 39-53	236685 39-53
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grov- bearbetning Hållare 39-53	236684 39-53
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Fin- bearbetning Hållare 39-53	236688 39-53
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Grov- bearbetning Hållare 39-53	236686 39-53