

HOLEX**Gängtapp, förlängning, Typ: 4L****Beställningsdata**

Ordernummer	338405 4L
GTIN	4067263108184
Artikelklass	32H

Beskrivning**Utförande:**

- Lång resp. extralång version.
- Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
- Vridmomentet överförs via fyrkanten.
- Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

för gängskaftdiameter d_2	6 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 374/376	M8
Förlängningsstångens diameter D_3	7 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 371	M4,5 – M6
Förlängningsstångens diameter D_4	12,1 mm
för inspänningslängd l_1	26 mm
för fyrkant K_1	4,9 mm
Förlängning K_2	5,5 mm

Förlängning L ₂	70 mm
Förlängning L ₃	230 mm
Produktslag	Förlängning