



Gängtapp, förlängning, Typ: 10L



Beställningsdata

Ordernummer	338405 10L
GTIN	4067263109006
Artikelklass	32H

Beskrivning

Utförande:

- Lång resp. extralång version.
- Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
- Vridmomentet överförs via fyrkanten.
- Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

OBS!:

Alternativ sexkantsspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Förlängningsstångens diameter D_4	18 mm
Förlängning K_2	9 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 374/376	M16
Förlängning L_3	230 mm
för gängskaftdiameter d_2	12 mm
för inspänningslängd l_1	36 mm
Förlängning L_2	90 mm
Förlängningsstångens diameter D_3	12 mm

för fyrkant K₁

9 mm

Produktslag

Förlängning