



Gängtapp, förlängning, Typ: 10



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 338405 10 |
| GTIN | 4067263108993 |
| Artikelklass | 32H |

Beskrivning

Utförande:

- Lång resp. extralång version.
- Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
- Vridmomentet överförs via fyrkanten.
- Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------|
| Förlängning L_3 | 130 mm |
| för fyrkant K_1 | 9 mm |
| Förlängning L_2 | 90 mm |
| Förlängningsstångens diameter D_4 | 18 mm |
| för gängskaftdiameter d_2 | 12 mm |
| Förlängning K_2 | 9 mm |
| Förlängningsstångens diameter D_3 | 12 mm |
| för gängans nominella diameter d_1 DIN 374/376 | M16 |

för inspänningslängd l_1

36 mm

Produktslag

Förlängning