



## Gängtapp, förlängning, Typ: 13L



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 338405 13L    |
| GTIN         | 4067263109068 |
| Artikelklass | 32H           |

### Beskrivning

#### Utförande:

- Lång resp. extralång version.
- Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
- Vridmomentet överförs via fyrkanten.
- Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

#### Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

#### OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| för fyrkant $K_1$                                | 14,5 mm   |
| Förlängningsstångens diameter $D_3$              | 18 mm     |
| för gängans nominella diameter $d_1$ DIN 374/376 | M22 – M24 |
| för gängskaftdiameter $d_2$                      | 18 mm     |
| Förlängning $L_2$                                | 100 mm    |
| Förlängning $L_3$                                | 330 mm    |
| för inspänningslängd $l_1$                       | 43 mm     |
| Förlängningsstångens diameter $D_4$              | 26 mm     |

Förlängning K<sub>2</sub>

14,5 mm

Produktslag

Förlängning