

**KOMET® Unisix® vändskär, P40, Beteckning typ W29: 10-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236760 10-010
GTIN	4047109058521
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr 236630; 236635; 236650

OBS!:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Teknisk beskrivning

Beteckning	10-010
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 030204
Sort	P40
Typ	ST900
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
vått maximal	lämplig		