

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251406 32/22
GTIN	4045197656919
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	32 mm
Stift	259049 2
Huvudängd L ₁	36 mm
Vändskärsstorlek	22 mm
Underläggsplatta	259031 33
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Spännjärn	259038 13
Passande vändskär	TN.. 2204..
Skruvsats	259023 2
ISO-kod hållare	MTJNR/L 3232P22
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats 10 delar Typ 2	259023 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Spännjärn Typ 13	259038 13
Stift Typ 2	259049 2
Underläggsplatta Typ 33	259031 33
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500