

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260343 12/07
GTIN	4045197653116
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	16 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L_3	9 mm
ISO-kod hållare	A12L SDUCR/L07
Passande vändskär	DC.. 0702..
Skruvsats förvändskär	269028 7
totallängd L	140 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500