

Garant GRIDLINE

Fällbar framsida bredd 26G, Fronthöjd: 150mm**Beställningsdata**

Ordernummer	998250 150
GTIN	4067263107910
Artikelklass	91R

Beskrivning**Utförande:**

Fällbar framsida förhindrar att föremål faller från hyllan. Framsidan kan fällas ned framåt. Fällningsvinkel max. 180 grader. Aluminiumgrepplistor med utbytbara och omskrivbara textremsor. Dubbelsidig låsning med enhands enkellådsupplåsning.

Passar till:

Lådhyllsystem, containerutrustning.

Lackering:

Antracit RAL 7016, **pulverbelagd**.

OBS!:

En hylla med en fronthöjd på minst 50 mm måste installeras. Vid installation av utdragslådor med lås, dörrar, säkerhetslåsstång etc. under den fällbara framsidan krävs en hylla med en fronthöjd på 100 mm. Det går inte att montera lådan bakom den fällbara framsidan. Inte kompatibel med verktygsskåp i grupp 93.

Teknisk beskrivning

Fronthöjd	150 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
invändig bredd	650 mm
Materialtjocklek	1,5 mm
Fällvinkel	180 grad
effektiv höjd	125 mm
vikt	2,6 kg

Djup	38 mm
Effektiv bredd i G	26
Användningsområde	Lådställ
Användningsområde	Containerutrustning
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höjdinställning i raster	25 mm
Produktslag	Framlucka