

**HOLEX Pro Skärhållare, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260305 20/11
GTIN	4067263109686
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Riktad kylning vid eggen.

OBS!:

Kylvätskeöverföring under huvudet via slanganslutning (G1/8 tum – ingår i leveransen).

Teknisk beskrivning

Norm	Verkstadsnorm
totalängd L	125 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftmått	20 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Huvudängd L ₁	20,5 mm
ISO-kod hållare	SDJCR/L 2020K11
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Momentmejslar Typ TX15	659950 TX15