

Garant**Krympchuck Med kylkanalhål, PSC 32 kort, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308559 8
GTIN	4067263110057
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Bearbetade funktionella ytor på PSC:s inre kontur.

Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängning nr 302410 – 302416. Krympapparater nr 354210 – 354400.

Balanseringskravset nr 309906 stl. 180.

Teknisk beskrivning

Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Spännhylsa D ₁	8 mm
Ø D ₂	21 mm
utkragningslängd A-mått	65 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
fäste	PSC 32 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck