

Garant**Hållare för kopierfräs, cylindrisk, HSK 63, Gängstorlek M: M16X50****Beställningsdata**

Ordernummer	308553 M16X50
GTIN	4067263110118
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-chip hål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Bearbetade funktionella ytor på PSC:s inre kontur.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Teknisk beskrivning

gängaM	M16×50
Effektiv längd L ₁	50 mm
Utvändig-Ø D	29 mm
Håldiameter D ₁	17 mm
utkragningslängd A-mått	74,5 mm
fäste	HSK 63
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm

Bearbetningsstrategi	HPC
Produktlag	Hållare för fräs med gänga