

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/22mm**Beställningsdata**

Ordernummer	251407 32/22
GTIN	4045197656926
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats	259023 2
Vändskärsstorlek	22 mm
Huvudängd L ₁	36 mm
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Underläggsplatta	259031 33
ISO-kod hållare	MTJNR/L 3232P22
Passande vändskär	TN.. 2204..
Skaftmått	32 mm
Stift	259049 2
Spännjärn	259038 13
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats 10 delar Typ 2	259023 2
Underläggsplatta Typ 33	259031 33
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Spännjärn Typ 13	259038 13
Stift Typ 2	259049 2
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500