

**KOMET® Unisix® vändskär, BK72, Beteckning typ W29: 50-010****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236830 50-010 |
| GTIN | 4047109036345 |
| Artikelklass | 24T |

Beskrivning**Passar till:**

Nr 236685; 236686

OBS!:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|---------------------|
| Beteckning | 50-010 |
| Matning f i stål < 900 N/mm ² | 0,2 mm/v |
| ISO-kod vändskär | WOEX 100504 |
| Sort | BK72 |
| Typ | ST1400 |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för borrar |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 300 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 250 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 200 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 160 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 130 m/min | P |
| GG(G) | mindre lämplig | 200 m/min | K |
| vått maximal | lämplig | | |