

**KOMET® Unisix® vändskär, BK8425, Beteckning typ W29: 18-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236840 18-010
GTIN	4047109178137
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

OBS!:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Teknisk beskrivning

Beteckning	18-010
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,13 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 040304
Sort	BK8425
Typ	ST1400
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		