

**Överbackar, sats 3 delar, mjuka, För chucktyp: 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	314425 250
GTIN	4067263113041
Artikelklass	32R

Beskrivning**Utförande:**

Finfräst anliggningsyta, **ej brunerad**.

Användningsdata:

För fastskruvning på härdade grundbackar.

Material:

16 MnCr5

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

OBS!:

- **Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.**
- **Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.**

Teknisk beskrivning

För chucktyp	250 mm
Hålavstånd b	53,95 mm
spårbredd D	12,72 mm
tapplängd A	19,02 mm
höjd H	53 mm

längd L	103 mm
passar färgkod	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuckbackar