

**Överbackar, sats 3 delar, mjuka, För chucktyp: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	314425 200
GTIN	4067263113034
Artikelklass	32R

**Beskrivning****Utförande:**

**Finfräst** anliggningsyta, **ej brunerad**.

**Användningsdata:**

För fastskruvning på härdade grundbackar.

**Material:**

16 MnCr5

**Passar till:**

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

**OBS!:**

- Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
- Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

**Teknisk beskrivning**

tapplängd A	12,67 mm
höjd H	43 mm
spårbredd D	7,96 mm
längd L	87 mm
För chucktyp	200 mm
Hålavstånd b	44,45 mm

passar färgkod	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuckbackar