

HOLEX**Tryckspännare rund, DIN 6343, 185 E, Spänn-Ø: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329565 20
GTIN	4067263115687
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Norm:

DIN 6343

Noggrannhet:

Rundgångstoleranser: D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm

OBS!:

Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) **på förfrågan!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm slät. Från Ø 9,0 mm med tvärrillor.

Teknisk beskrivning

K	84 mm
F	66 mm
A	73 mm
totallängd L	110 mm
vinkel α	20 grad
Typ	185 E

Produktlag

Spännhylsa