

**KOMET® Unisix® vändskär, BK8425, Beteckning typ W29: 42-030****Beställningsdata**

Ordernummer	236930 42-030
GTIN	4047109179325
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

OBS!:**Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.**

Bör ej användas som centrumskär!

Teknisk beskrivning

Beteckning	42-030
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,16 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 080404
Sort	BK8425
Typ	ST900
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
vått maximal	lämplig		