

# AEG

## Batteridrivnen kompakt slagborrskruvdragare, Typ: BSB18C2X42



### Beställningsdata

Ordernummer	070229 BSB18C2X42
GTIN	4058546290313
Artikelklass	07A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Batteridrivnen 2-växlad slagborrskruvdragare med borstlös motor.**

- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.**
- **2-stegsväxel helt av metall med inkopplingsbart slagverk för borrning i metall, sten och murverk.**
- **Vridmomentinställning i flera steg och avtagbar borrchuck.**

Kompakt och kraftfull batteridrivnen 18 V slagborrskruvdragare för krävande tillämpningar.

Löstagbar borrchuck.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2x 18 V / 2,0 Ah PRO batteri, laddare och transportväska.

#### OBS!:

Passande batterier finns under nr 073846 – 073848, passande laddare och startpaket finns under nr 073841 och 073844.

### Teknisk beskrivning

motorkonstruktion	borstlös
-------------------	----------

## Datablad

maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
Batterityp	Litiumjon
maximalt vridmoment mjukt	32 Nm
förpackning	Transportväska
maximal spiralborr-Ø i trä	45 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	AEG Typ AS 18 V
maximalt varvtal 2:a växeln	1800 min <sup>-1</sup>
vikt	1,7 kg
maximal spiralborr-Ø i betong	14 mm
Antal ingående batterier	2
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Energiförsörjning	Batteridriven
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
batterikapacitet	4 Ah
Batterispänning	18 V
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximalt vridmoment hårt	60 Nm
typisk användning	Heavy Duty
tillverkarens beteckning	BSB18C2XLI-402CA
Produktslag	Slagborrskruvdragare