

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Cleaner AL-E., alkaliskt emulgerande, Innehåll: 200l



Beställningsdata

Ordernummer	088016 200
GTIN	4067263116158
Artikelklass	01L

Beskrivning

Utförande:

Garant Green plus **ultraljudstvättmedel**- Top Performance med maximal flexibilitet. Arbetar du med komplexa arbetsstyckegeometrier och känsliga ytor? Då är Sonic Cleaner-serien gjord för dig. GARANT GreenPlus rengöringslinje, som är speciellt utformad för ultraljudssystem, omfattar alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel för många olika material och tillämpningsområden. Allt efter krav och smutsighetsgrad kan de högkoncentrerade rengöringsmedlen spädas och är kraftfulla redan vid rumstemperatur. På så sätt utnyttjas mediet optimalt. Långa användningstider sparar dessutom tid och pengar. Alla Sonic Cleaner är **märkningsfria, biologiskt nedbrytbara, VOC-fria och silikatfria**. Enkel företagsintern hantering, skydd av dina anställda och av miljön garanteras.

Sonic Cleaner AL-E, **alkaliskt emulgerande** rengöringskoncentrat för universella ultraljud applikationer med hög materialkompatibilitet.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar.

Emulsioner, oljor, fetter, dragfetter, korrosionsskyddsmedel, slipdamm. sot, bläck, toner, lapp- och polermedel.

Passar till:

Vanligt förekommande material, t.ex. stål och icke-järnmetaller, glas, plast, keramik, gummi. Hög materialkompatibilitet – kontrollera i förväg om det finns känsliga ytor.

Teknisk beskrivning

Hållbarhet	GARANT GreenPlus
pH-värde	11
volym vätska	200 l
lagringstemperatur	20 - 80 °C
Serie	GreenPlus
Blandningsförhållande	3 - 10 %
Produktnamnsattribut	alkaliskt emulgerande
Produktslag	Ultraljudskraftrengöringsmedel