

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Cleaner AC, sur, Innehåll: 200l**Beställningsdata**

Ordernummer	088018 200
GTIN	4067263116172
Artikelklass	01L

Beskrivning**Utförande:**

Garant Green plus **ultraljudstvättmedel**- Top Performance med maximal flexibilitet. Arbetar du med komplexa arbetsstyckegeometrier och känsliga ytor? Då är Sonic Cleaner-serien gjord för dig. GARANT GreenPlus rengöringslinje, som är speciellt utformad för ultraljudssystem, omfattar alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel för många olika material och tillämpningsområden. Allt efter krav och smutsighetsgrad kan de högkoncentrerade rengöringsmedlen spädas och är kraftfulla redan vid rumstemperatur. På så sätt utnyttjas mediet optimalt. Långa användningstider sparar dessutom tid och pengar. Alla Sonic Cleaner är **märkningsfria, biologiskt nedbrytbara, VOC-fria och silikatfria**. Enkel företagsintern hantering, skydd av dina anställda och av miljön garanteras.

Sonic Cleaner AC - **surt, luktneutralt** rengöringskoncentrat, används för rostborttagning på järnmaterial. Kalk, oxider och mineralavlagringar kan fortfarande avlägsnas.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar.

Rost, kalk, oxider, mineralavlagringar samt oljor och fetter.

Passar till:

Materialen blir överdragna med en molekylär skyddsfilm som ger tillfälligt skydd mot korrosion. Efterföljande beläggnings- eller härdningsprocesser påverkas inte.

Teknisk beskrivning

Serie	GreenPlus
lagringstemperatur	20 - 80 °C
volym vätska	200 l
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
pH-värde	2,2
Blandningsförhållande	5 - 100 %
Produktnamnsattribut	sur
Produktslag	Ultraljudskraftrengöringsmedel