

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Cleaner N, neutral, Innehåll: 200l****Beställningsdata**

Ordernummer	088017 200
GTIN	4067263116165
Artikelklass	01L

**Beskrivning****Utförande:**

Garant Green plus **ultraljudstvättmedel**- Top Performance med maximal flexibilitet. Arbetar du med komplexa arbetsstyckegeometrier och känsliga ytor? Då är Sonic Cleaner-serien gjord för dig. GARANT GreenPlus rengöringslinje, som är speciellt utformad för ultraljudssystem, omfattar alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel för många olika material och tillämpningsområden. Allt efter krav och smutsighetsgrad kan de högkoncentrerade rengöringsmedlen spädas och är kraftfulla redan vid rumstemperatur. På så sätt utnyttjas mediet optimalt. Långa användningstider sparar dessutom tid och pengar. Alla Sonic Cleaner är **märkningsfria, biologiskt nedbrytbara, VOC-fria och silikatfria**. Enkel företagsintern hantering, skydd av dina anställda och av miljön garanteras.

Sonic Cleaner N, **neutralt** rengöringskoncentrat för extra materialskonande rengöring av känsliga material som aluminium, icke-järnmetaller, målade och förzinkade ytor.

**Användningsdata:**

För ultraljudstvättar.

Lätt smuts, t.ex. fetter och bearbetningsoljor, slip-, poler- och läppningsmedel, fingeravtryck, slipdamm.

**Passar till:**

Känsliga material som aluminium, icke-järnmetaller, målade och förzinkade ytor, men också stål, rostfritt stål, plast, glas, keramik och gummi.

## Teknisk beskrivning

Serie	GreenPlus
Blandningsförhållande	2 - 5 %
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
lagringstemperatur	20 - 60 °C
pH-värde	9,6
volym vätska	200 l
Produktnamnsattribut	neutral
Produktslag	Ultraljudskraftrengöringsmedel