

Grundhyllställ för lutande hyllplan, Bredd 1300 mm, Djup: 800mm



Beställningsdata

Ordernummer	990604 800
GTIN	4058255012732
Artikelklass	96P

Beskrivning

Utförande:

Lutande hyllplan/kanbanhyllplan som kan användas på båda sidor, perfekt för först-in-först-ut-förvaring, eftersom de lagrade varorna kan glida på de släta galvaniserade hyllplanen.

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en **maximal hyllast 150 kg per lutande hyllplan**. Hyllplanen kan ställas in i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion. Kan användas på båda sidor. **Last per fält: 1300 kg.**

De horisontella delningsstyrningarna kan ställas in i steg om 50 mm. Den främre längsregeln har höjts med 15 mm, vilket förhindrar att varorna faller ut.

Byggmått grundhyllställ: 1360 mm.

Beskrivning:

Uppbyggnadsmått:

Grundsektion: Nominell längd + 60mm

Påbyggnadssektion: Nominell längd + 6 mm

Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Användningsdata:

Förvaring av plastbehållare, förvaringskärl, kartonger och mycket mer.

leveransinnehåll:

7 hyllställ med sneda hyllplan med vardera 8 delningsstyrningar, 2 längsreglar, 2 sidostyrningar samt 1 rak täckande botten, inklusive klämfötter.

OBS!:

- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.**
- **Passande golvförankring nr 990854.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**

Teknisk beskrivning

höjd	2000 mm
Hyllhöjd	2000 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd	1360 mm
Maximal fältlast	1300 kg
Kundmontering	ja
Djup	836 mm
hyllställsdjup	800 mm
Bredd	1360 mm
antal hyllor	7
Hyllställsbredd	1300 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Hyllplanets tjocklek	25 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkad
Produktnamnsattribut	Bredd 1300 mm
Produktslag	Hyllställ med sneda hyllplan

Tillbehör

Snett hyllplan, förzinkat 1000 mm fackbredd Djup 800 mm	990612 800
---	------------