

Snett hyllplan, förzinkat 1000 mm fackbredd, Bredd 1300 mm, Djup: 800mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 990612 800 |
| GTIN | 4058255012770 |
| Artikelklass | 96P |

Beskrivning**Utförande:**

De horisontella delningsstyrningarna kan ställas in i steg om 50 mm. Den främre längsregeln har höjts med 15 mm, vilket förhindrar att varorna faller ut.

leveransinnehåll:

Inklusive vardera 8 delningsstyrningar, 2 längsreglar samt 2 sidostyrningar.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|------------------------------|
| Bredd | 1300 mm |
| Användningsområde | Hyllställ med sneda hyllplan |
| Djup | 800 mm |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg |
| Hyllplanets tjocklek | 25 mm |
| Material | förzinkad |
| Produktnamnsattribut | Bredd 1300 mm |
| Produktslag | Hyllplan |