

**KOMET® Unisix® vändskär, BK2730, Beteckning typ W29: 10-200****Beställningsdata**

Ordernummer	237080 10-200
GTIN	4047109101012
Artikelklass	24T

**Beskrivning****Passar till:**

Nr 236630; 236635; 236650

**OBS!:**

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	10-200
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 030204
Sort	BK2730
Typ	INOX
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	S
vått maximal	lämplig		