

**KOMET® Unisix® vändskär, BK8425, Beteckning typ W29: 58-030****Beställningsdata**

Ordernummer	236930 58-030
GTIN	4047109179363
Artikelklass	24T

**Beskrivning****Passar till:**

Nr 236685; 236686

**OBS!:****Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.**

Bör ej användas som centrumskär!

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	58-030
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 120608
Sort	BK8425
Typ	ST900
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
vått maximal	lämplig		