

**TNMG 220408, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	251587 CA510
GTIN	4960664699438
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
spån-brytare	PS
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	1 - 4,5 mm
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 220408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning