

**KOMET® Unisix® vändskär, BK2730, Beteckning typ W29: 34-200****Beställningsdata**

Ordernummer	237080 34-200
GTIN	4047109101043
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

OBS!:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Teknisk beskrivning

Beteckning	34-200
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,15 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 06T304
Sort	BK2730
Typ	INOX
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	80 m/min	S
vått maximal	lämplig		