



Batteridrivna vinkelskruvdragare, Typ: CLBA653



Beställningsdata

Ordernummer	071142 CLBA653
GTIN	697099373209
Artikelklass	03S

Beskrivning

Utförande:

De kabellisa montageverktygen Cleco® CellClutch™ är intelligenta men ändå enkla att använda och inför programmerbarhet i montagelinien med klassisk räknefunktion. Precision och repeternoggrannhet med CMK-värde > 1.67 (med tolerans $\pm 10\%$ i överensstämmelse med ISO 5393).

- **Enkel att programmera: Programmera varvtal och skruvdragningar i flera steg, så undviker du fel och förbättrar produktiviteten.**
- **Beprövad Cleco-koppling: Erbjuder tillförlitlighet och lång livstid i produktionslinjen.**
- **Operatörsstatusljus: Färgdisplay för skruvdragnings- och satsräkningsstatus.**
- **Flerfärgslysdiod: Arbetslampa för extra "OK/NOK"-operatörskvittering och samtidig belysning av ditt arbetsstycke.**
- **Programmerbara skruvstrategier: Eliminera gängskador och åtdragningsfel med programmerbara hastigheter och strategier.**
- **Enhetlig batteriplattform.**

leveransinnehåll:

Utan hylsnyckelinsats, utan batterier och utan laddare.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073827 storlek MB18; 073816 storlek MB18 samt under nr 073840. För att ställa in vridmomentet behövs en förinställningsapparat, sådana finns från och med nr 654381.

Teknisk beskrivning

momentintervall	16 - 65 Nm
Vikt utan batteri	1,93 kg

Datablad

Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
varvtalsområde	12 - 115 min ⁻¹
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Skruvdragare