

**Garant****Spindelnos Ø 9,75 – 320 mm, Anslutning: BT40****Beställningsdata**

Ordernummer	237546 BT40
GTIN	4045197608543
Artikelklass	29W

**Beskrivning****Utförande:**

Som monoblock eller med HW63-anslutning. Med invändig kylmedelstillförel.

**Reservdel:**

Vändskärsskruv nr 219830.

Invändig: ja

Utvändig diameter  $D_1$ : 63 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 81 mm

Spirallängd A: 91 mm

**Teknisk beskrivning**

Anslutning	BT40
Utvändig diameter $D_1$	63 mm
Effektiv längd $L_1$	81 mm
Spirallängd A	91 mm
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg