

**DC.T 11T304, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	260490 CA6525
GTIN	4960664492046
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	GK
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 140 m/min
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning