

**DCMT 070204, Sort: CA6525****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260483 CA6525 |
| GTIN | 4960664491995 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Primäranvändning | M |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 3 mm |
| spån-brytare | GK |
| Matning f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Skärhastighet v_c primär användning | 50 - 140 m/min |
| Sort | CA6525 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | DCMT 070204 |
| Antal byten/skär | 2 |

| | |
|-------------|------------------------|
| Tolerans | M |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |