

**DCMT 070202, Sort: SP4019****Beställningsdata**

Ordernummer	260470 SP4019
GTIN	
Artikelklass	28D

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
Primäranvändning	UNI
spån-brytare	73
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 440 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 4,5 mm
Sort	SP4019
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för svarvning