

**Borrmaskin, Typ: GBM132REK****Beställningsdata**

Ordernummer	075420 GBM132REK
GTIN	3165140797931
Artikelklass	03B

Beskrivning**Utförande:**

Handborr med kraftfull 750 W motor och hög vridmoment för borrar på upp till 13 mm i stål.

- **2-steps växel.**
- **Med kullager och rullager för exakt arbete och lång livslängd.**
- **Litet hörnmått på 29 mm.**
- **Steglös förinställning av varvtal med justeringshjul.**
- **Styreelektronik för exakt förborring.**
- **Överlastskoppling för skydd av användare och maskin.**
- **Spindelhals med Ø 43 mm (europeisk standard) – kan användas i borrarstativ.**
- **Höger-/vänstergång.**
- **Softgrip.**

leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck 13 mm, extrahandtag, djupstopp 210 mm, kartong.

Teknisk beskrivning

chuckfäste	1/2 tum – 20 UNF
maximal spiralborr-Ø i stål, 2:a växeln	8 mm
borrhuckens spännvidd	1,5 - 13 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	3200 min ⁻¹

maximala vibrationer enligt EN	7,5 m/s ²
vikt	2,4 kg
maximal spiralborr-Ø i trä, 2:a växeln	20 mm
effektförbrukning	750 W
maximalt varvtal 1:a växeln	1000 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i stål, 1:a växeln	13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä, 1:a växeln	32 mm
nätspänning	230 V
Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	GBM 13-2 RE
Produktslag	Bormaskin