

**CNGA 120408, KBN25M, Typ: MEW****Beställningsdata**

Ordernummer	255616 MEW
GTIN	4960664507139
Artikelklass	25H

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär. MultiEdge Wiper; 2 skär per vändskär med Wiper-geometri.

Sort: KBN25M

Eggutförande: MEW

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,2 mm

Matning f : 0,15 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,05 - 0,2 mm
Eggutförande	MEW
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 200 m/min
Matning f	0,15 - 0,3 mm/v
Hörnradi	0,8 mm
Skärförhållande	krävande intermittent

Sort	KBN25M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	CNGA 120408
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	KBN25M
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	mindre lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	mindre lämplig		
torrt	lämplig		