



## Vidhäftande smörjmedel High Speed Chain Oil, 500 ml



### Beställningsdata

Ordernummer	083062
GTIN	5412386057991
Artikelklass	08E

### Beskrivning

#### Utförande:

Vattenbeständigt och **kraftigt vidhäftande smörjmedel**. Skapar en glidfilm med lång hållbarhet. Lämplig för öppna smörjställen som kedjor, kugghjulsväxlar, öppna lager, leder etc. som utsätts för kraftiga vibrationer eller krävande miljö.

#### OBS!:

Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig.

Utförande: Sprayburk

Farlighetsmärkning: GHS02 antändbar

Farlighetsmärkning: GHS07 Försiktighet

Farligt gods klass: 2.1

Spruthuvud: Standard

### Teknisk beskrivning

Farlighetsmärkning	GHS02 antändbar
Farlighetsmärkning	GHS07 Försiktighet
Spruthuvud	Standard

Farligt gods klass	2.1
UN nummer	UN1950
Vattenlöslighet	ej bestämd
Flampunkt	< 0 °C
Färg	blå
Självantändningstemperatur	200 °C
Innehåll	0,5 l
Produktnamnsattribut	500 ml ml
Utförande	Sprayburk
Produktslag	Smörjmedel