

Rundsling blå, 8000 kg, Effektiv längd: 2m



Beställningsdata

Ordernummer	086280 2
GTIN	2050001735898
Artikelklass	08Z

Beskrivning

Utförande:

Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

Användningsdata:

För lyft och flytt av byggelement.

OBS!:

Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).

Teknisk beskrivning

Effektiv längd	2 m
längd	4 m
Sling-bredd	90 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL	8000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL	6400 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7°	16000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45°	11200 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60°	8000 kg
Produktslag	Rundslinga