

Vägg-/bordmonterad ögondusch, Typ: 714



Beställningsdata

Ordernummer	984151 714
GTIN	4251138221270
Artikelklass	97S

Beskrivning

Utförande:

Ögonduschar för inomhusbruk med högpresterande duschhuvuden för en begränsad, jämn vattenstråle. Med integrerad automatisk volymregulator för rätt strålhöjd oberoende av vattentrycket, samt integrerad backflödesbegränsare för skydd av dricksvattennätet. Gummimuddar runt duschhuvudet skyddar den som söker hjälp från stötskador. Dammskydden öppnas automatiskt när ögonduschen styrs av vattentrycket. Stora hål i duschhuvudena förhindrar stillastående vatten och därmed förkalkning. med 2 duschhuvud, med 45° lutning

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Teknisk beskrivning

Flödestryck	2,5 - 5 bar
Flödestryck	36,26 - 72,52 psi
Monteringssituation	väggmonterat
Monteringssituation	bordsmonterad
genomflöde	14 l/min

Djup	65 mm
vikt	0,95 kg
höjd	310 mm
funktion	Ögondusch
funktion	Handdusch
Bredd	145 mm
BSP-anlutning gänga	1/2 IG tum
Produktslag	Ögondusch