



Sladdlös borrarvdragare, Typ: M18BLDDRC5



Beställningsdata

Ordernummer	070210 M18BLDDRC5
GTIN	4058546477066
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

MILWAUKEE – batteridrivna borrarvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrarvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med **övervakning av varje cell** och **laddnivåindikering**. Robust **metallväxelhus** för lång livstid. **FIXTEC snabbspännborrhuck av metall** med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.

leveransinnehåll:

Inklusive 2x M18 Red-litiumjonbatterier, M12-18 FC laddare, bältesclips, HD-box (systemväska).

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073816, nr 073827 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
vikt	1,8 kg
maximalt varvtal 2:a växel	1700 min ⁻¹
Antal ingående batterier	2

Batterispänning	18 V
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
spännvidd snabbchuck	1,5 - 15 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 550 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i trä	52 mm
maximalt vridmoment hårt	60 Nm
typisk användning	Strong
motorkonstruktion	borstlös motor
tillverkarens beteckning	M18 BLDDRC-502C
Energiförsörjning	Batteridriven
batterikapacitet	5 Ah
Batterityp	Litiumjon
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Produktslag	Borrskruvdragare