

**Svarv-vändskär CNGA 120404, CBN (0°), Typ: ME****Beställningsdata**

Ordernummer	255608 ME
GTIN	4960664598892
Artikelklass	25H

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär. MultiEdge; 2 resp. 3 skär per vändskär.

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,05 - 0,2 mm
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 200 m/min
Eggutförande	ME
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	KBN05M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN

ISO-kod vändskär	CNGA 120404
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	KBN05M
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
torrt	lämplig		